


Motvikt Volvo EWR150E (Digassist)

Blixtljus x3, Positionsljus röd x4

Doc.no PD00026



1044055-20 B



Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	104052-20	Rörbåge Volvo EWR150e Digassist	1
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
3	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	3
4	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
5	700036	Tryckknappspanel rund	1
6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
7	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
8	401000	Dekal MittX 100 mm	1
9	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
10	101766	Aluminiumdistans Ø25x21 Ø12,5	2
11	40052-1	Skruv M6S M12x40 FZV Helgängad	2
12	40404	Bricka SRKB 13x24x2 FZB	2