



Takbåge CAT 320-335

Blixt 8x, Pos 2x vit, 6x Orange, 2x Röd

Doc.no PD00035



100030-20 A



Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.





- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

Ändring av blixtljussmönster


- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)




Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljusramp Röd (+)
2. Blixtljusramp Svart (-)
3. Blixtljusramp Grå (ext led)
4. Ej ansluten
5. Ej ansluten
6. Ej ansluten



Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus Röd (+)
2. Blixtljus Svart (-)
3. Blixtljusmönsterändring Gul (+)
4. Positionsljus Blå (+)
5. Positionsljus Grå (-)
6. Blixtljusramp Röd (+)
7. Blixtljusramp Svart (-)
8. Blixtljusramp Grå (ext led)
9. Arbetsbelysning Sida Svart (+)
10. Arbetsbelysning Sida Grå (-)
11. Arbetsbelysning Front Svart (+)
12. Arbetsbelysning Front Grå (-)



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	105031-20	Rörbåge främre svetsad CAT	1
2	105032-20	Rörbåge bakre svetsad CAT	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
4	401000	Dekal MittX 100 mm	2
5	401002	Dekal Varning	1
6	401004	Dekal Varning spänning	1
7	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
8	105030-80	Skrufsats Takbåge CAT 320-335	1
8.1	40335	Skruv M6SF M16x40 FZB	4
8.2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
8.3	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	4
8.4	700048	Plastdistans Ø35x10 Ø17	2
9	105030-70	Fästen Takbåge CAT 320-335	1
9.1	700043	Fäste centrering Ø60 rör Höger	2
9.2	700044	Fäste centrering Ø60 rör Höger	2
9.3	100598	Klämfäste 50 mm	5
9.4	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
10	105030-90	Kablage Takbåge CAT 320-335	1
11	487675	Grenkontakt DT2,5-HA/ 2x DT1,5-HO	1
15	487629	DT-6HO kontakt kompl 0,5-1,5 kvmm	1