


# Motviktsbåge Volvo EW160-180 C,D,E

Blixtljus x4, positionsljus röd x6, orange x2

Doc.no PD00160



101110-10 A



**MittX**

[www.mittx.se](http://www.mittx.se)

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila  
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>0</b> - Random (default)                  | <b>10</b> - Single (all) (SAE)    |
| <b>1</b> - Single (split)                    | <b>11</b> - Double (all)          |
| <b>2</b> - Double (split)                    | <b>12</b> - Quad (all)            |
| <b>3</b> - Quad (split)                      | <b>13</b> - Quint (all)           |
| <b>4</b> - Quint (split)                     | <b>14</b> - Mega (all)            |
| <b>5</b> - Mega (split)                      | <b>15</b> - Ultra (all)           |
| <b>6</b> - Ultra (split)                     | <b>16</b> - Single-Quad (all)     |
| <b>7</b> - Single-Quad (split)               | <b>17</b> - Single H/L (all)      |
| <b>8</b> - Single H/L (split)                | <b>18</b> - Steady 2 (California) |
| <b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified) | <b>19</b> - Steady 4 (all)        |

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



| Pos. | Art.nr   | Benämning                           | Antal |
|------|----------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 100597   | Klämfäste 20mm                      | 2     |
| 2    | 101115   | Kamerafäste                         | 1     |
| 3    | 100598   | Klämfäste 50 mm                     | 2     |
| 4    | 487550   | Led Positionsljus röd klarglas      | 6     |
| 5    | 487560   | Led Positionsljus orange klarglas   | 2     |
| 6    | 700036-4 | Tryckknappspanel inkl skruv brytare | 1     |
| 7    | 48770-1  | Blyxtljus Orange 12-24V Klass2 komp | 4     |
| 8    | 401005   | Dekal MittX 100 mm swe              | 2     |
| 9    | 487615-4 | Dt-2 Ha 0,5-1,5mm <sup>2</sup>      | 3     |
| 10   | 487617-4 | DT-2 Ho 0,5-1,5mm <sup>2</sup>      | 2     |
| 11   | 487612   | AMP SUPERSEAL 1.5 1P PLUG           | 1     |
| 12   | 487613   | AMP SUPERSEAL 1.5 1P (F)            | 1     |

101115-1