

Motviktsbåge Liebherr R926/R930 G8

Blixtljus 6x, Positionsljus Röda 6x, Orange 6x

Doc.no PD00001



103020-20 C


MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET



Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkompontener som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.


| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 0 - Random (default) | 10 - Single (all)(SAE) |
| 1 - Single (split) | 11 - Double (all) |
| 2 - Double (split) | 12 - Quad (all) |
| 3 - Quad (split) | 13 - Quint (all) |
| 4 - Quint (split) | 14 - Mega (all) |
| 5 - Mega (split) | 15 - Ultra (all) |
| 6 - Ultra (split) | 16 - Single-Quad (all) |
| 7 - Single-Quad (split) | 17 - Single H/L (all) |
| 8 - Single H/L (split) | 18 - Steady 2 (California) |
| 9 - Single (all) (R65 - EU Certified) | 19 - Steady 4 (all) |


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

- Bågen monteras i maskinens befintliga hål.
- Avlägsna maskinens originalarmatur för att kunna montera bågen.
- Avlägsna originalsruvar och ersätt med medföljande skruvar.



Anslutningskontakt **DT06-12SA**

Kopplas mot brytare

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Arbetsljus åt sidan (+)
7. Arbetsljus åt sidan (-)
8. Arbetsljus bakåt (+)
9. Arbetsljus bakåt (-)
10. Ej ansluten
11. Ej ansluten
12. Ej ansluten

| Pos. | Art.nr | Benämning | Antal |
|------|------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 401003 | Dekal Blixtljusmönster | 1 |
| 2 | 401002 | Dekal Varning | 1 |
| 3 | PO-022YTB | Rörskarv Ø60 | 1 |
| 4 | 404140 | Bricka SRKB 9x28x2 FZB | 17 |
| 5 | 404051 | Bricka NL8spss | 8 |
| 6 | 400071 | Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad | 12 |
| 7 | 487550 | Led Positionsljus röd klarglas | 6 |
| 8 | 487560 | Led Positionsljus orange klarglas | 6 |
| 9 | 101024 | Kabelgenomföring Ø20 | 6 |
| 10 | 487677-120 | DT Panel 12 pol inkl skruv Brytare | 1 |
| 11 | 102974 | Fästöra för arbetsbelysning | 1 |
| 12 | 103022-2 | Rörb Sid Vä Lieb R926-R945 | 1 |
| 13 | 700022 | Radieklack M8 | 2 |
| 14 | 101653 | Fäste | 1 |
| 15 | 50930 | Ändavslutning plast för Ø60 mm rör | 4 |
| 16 | 700215 | Fäste 70x83x8 | 1 |
| 17 | 700216 | Fäste 73x120x8 | 1 |
| 18 | 700213 | Fäste 70x54x8 | 1 |
| 19 | 700214 | Fäste 70x67x8 | 1 |
| 20 | 700212 | Fäste stål Liebherr 99x75x8 3° | 2 |
| 21 | 47949 | Ledad fot M12x50 | 1 |
| 22 | 40504 | Skruv M6M M12 FZB | 1 |
| 23 | 405042 | Låsmutter M6LM M12 FZB | 1 |
| 24 | 48770-1 | Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp | 6 |
| 25 | 487677-1 | DT-Panel | 1 |
| 26 | 487653 | DT-kontakt 8-Polig | 1 |
| 27 | 401005 | Dekal MittX 100 mm swe | 4 |
| 28 | 487617-4 | DT-2 Ho 0,5-1,5mm ² | 4 |
| 29 | 487658 | Anslutningskontakt DT06-08SA | 2 |
| 30 | 700018-1 | Fäste 175x40x8 3° | 2 |
| 31 | 40329 | Bricka SRKB 12,5x28x2 FZB | 1 |
| 32 | 40007 | Skruv M6S M8x25 FZB Helgångad | 4 |
| 33 | 40404 | Bricka BRB 13x24x2,5 FZB | 1 |