



Sidorör Gigant GD 3-10x

Blixtljus 8x, Pos.ljus Orange 16x

Doc.no PD00291



111140-20 A



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster



- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	111141-20	Rörbåge Gigant främre H-V svetsad	2
2	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
3	487560	Led Positionsljus orange klarglas	16
4	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
5	404175	Skruv M6SF M8x35 FZB	8
6	40503	Låsmutter M6LM M8 FZB	8
7	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
8	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	8
9	487537	Kabel RKKB 2x0,75mm ²	1
10	48754	Kabel Rkkb 4x0,75mm ²	1
11	48751	Limskarvhylsa 1,5 mm2 Röd	1
12	111142-20	Rörbåge Gigant H Bak svetsad	1
13	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	2
14	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
15	111143-20	Rörbåge Gigant V Bak svetsad	1
16	487538	Kabel RKKB 5x0,75mm ²	1